

**VNMG 160404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160404 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 510 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 510 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	PQ

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia