

**CNMG 160612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 160612 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	PH
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia