

**SNMG 120408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA515 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 510 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PQ
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA515

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 510 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia