

**CNMG 120404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120404 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia