

Docierak ręczny, 35 × 14 × 5 mm, ziarnistość: 400**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558812 400
GTIN	4037073005119
Klasa artykułu	53D

Opis**Wykonanie:**

Ściernica 35 × 14 × 5 mm. Długość całkowita 150 mm. Korpus z węgla boru o dużej wytrzymałości krawędzi i powierzchni.

Zastosowanie:

Do ostrzenia, obciągania, łamania i zaokrąglania ostrzy z węglików spiekanych w nożach tokarskich, rozwiertakach, frezach, wiertłach itp. Także do precyzyjnej obróbki bardzo twardych detali.

Materiały ściernie: Borcarbide
ziarnistość: drobny

Opis techniczny

szerokość segmentu	14 mm
wysokość segmentu	5 mm
ziarnistość	400
ziarnistość	drobny
długość segmentu	35 mm
długość całkowita	150 mm
kolor	zielone
Materiały ściernie	Borcarbide
Atrybut nazwy produktu	35 × 14 × 5 mm

