

**Garant****Tarcze ściernie wachlarzowe long life CER stożkowe, Ø 115 mm, Ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565224 60
GTIN	4062406156077
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

- Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
- Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

**long life** – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu	22,23 mm
----------	----------

ziarnistość	60
Ø tarczy	115 mm
opis kształtu	skośne
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
aktywna powłoka chłodząca	tak
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe