

**CNMM 120412, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 120412 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mmposuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min

Łamacz wiórów	PX
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia