

**HOLEX****Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 125 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565285 40
GTIN	4062406159436
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

**long life** – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

**Opis techniczny**

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
opis kształtu	skośne
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		