

HOLEX**Tarcze ściernie wachlarzowe speed+ ZA płasko, Ø 125 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565299 40
GTIN	4062406159559
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

- **Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.**
- **Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.**
- **Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.**
- **Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.**

speed+ – optymalne ułożenie listków umożliwia wykonywanie prac w sposób podobny jak w przypadku krążków fibrowych o **wysokiej agresywności**.

Zastosowanie:

Obróbka krawędzi, ścieranie wyrównujące.

Opis techniczny

opis kształtu	płaskie
Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		