

**Mitutoyo****Nadajnik U-WAVE-TM do mikrometrów zewnętrznych, typ: IP67****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	498892 IP67
GTIN	
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit do suwmiarek i mikrometrów zewnętrznych.

- **Bezpośrednie połączenie nadajnika z tyłu urządzenia pomiarowego – bez niewygodnego przewodu.**
- **Bezpieczne potwierdzenie transferu danych sygnałem dźwiękowym lub czerwonym/pomarańczowym/zielonym wskaźnikiem LED.**
- **Zasięg ok. 20 metrów (w polu widzenia)**
- **Doskonała żywotność baterii: 400 000 transferów danych na jednej baterii.**

**Pasuje do :**

Mikrometry zewnętrzne Coolant Proof IP65

**wskazówka:**

Proszę zamówić moduł przyłączeniowy i nadajnik.

Feedback: LED

**Opis techniczny**

Feedback	LED
----------	-----

