

Mitutoyo**Nadajnik U-WAVE-TC do suwmiarek, typ: IP67****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	498890 IP67
GTIN	
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit do suwmiarek i mikrometrów zewnętrznych.

- **Bezpośrednie połączenie nadajnika z tyłu urządzenia pomiarowego – bez niewygodnego przewodu.**
- **Bezpieczne potwierdzenie transferu danych sygnałem dźwiękowym lub czerwonym/pomarańczowym/zielonym wskaźnikiem LED.**
- **Zasięg ok. 20 metrów (w polu widzenia)**
- **Doskonała żywotność baterii: 400 000 transferów danych na jednej baterii.**

Pasuje do :

Suwmiarka IP67 / suwmiarki standardowe 100, 150, 200, 300 mm

wskazówka:

Proszę zamówić moduł przyłączeniowy i nadajnik.

Feedback: LED

Opis techniczny

Feedback	LED
----------	-----