

**DC.T 070202, Gatunek: CA515**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070202 CA515 Gatunek: CA515
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,2 mm

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia