

**DC.T 11T304, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 CA515 Gatunek: CA515
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia