

**WNMG 080408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252014 CA515 |
| GTIN | 4960664678655 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

WNMG 080408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------|
| Łamacz wiórów | HQ |
| promień naroża | 0,8 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 435 m/min |
| Zastosowanie główne | P |
| posuw f | 0,07 - 0,3 mm/obr, |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Gatunek | CA515 |

| | |
|---|---|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |