

**DCMT 11T308, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMT 11T308 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia