

**VBMT 110304, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 390 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia