

**VBMT 110308, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 110308 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	HQ
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 390 m/min

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia