

**CCMT 060202, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 380 m/min
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia