

**WN.G 080404, Gatunek: CA515**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Klasa artykułu	25E

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,8 mm
Łamacz wiórów	PS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia