



Zestaw nasadek wkrętakowych z powłoką TiN do śrub Torx®, 1/2 cala, czworokąt 9-elementowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639506
GTIN	4000896051540
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Z ostrzami z powłoką TiN dla doskonałej przyczepności i odporności na ścieranie.

Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 – M14.

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

w dostawie::

nasadki wkrętakowe: 9 szt. wielk. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
przechowywane w: Smartcase z funkcją ustawiania

Opis techniczny

liczba części	9
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
długość	185 mm
szerokość	153 mm
wysokość	52 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy