

**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 21-częściowy, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637716 6
GTIN	3662424005206
Klasa artykułu	63V

**Opis****Wykonanie:**

**Gniazda, czopy i elementy łączące** wg DIN 3122/3123; **nasadki kluczy nasadowych** wg DIN 3124. **Czopy i gniazda czworokątne** wg DIN 3120.

**Grzechotki przełączane, teleskopowe** z ochroną przeciwkurzową. Wyciągalne na długości 264 – 397 mm w 8 stopniach.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M32.

**w dostawie::**

nasadki 6-kątne: 17 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Przedłużka kątowa: 1 szt. 8°; 130 mm

Przedłużka: 1 szt. 250 mm

przegub Cardana: 1 szt.

grzechotka: 1 szt.

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego z funkcją mocowania

wysokość: 58 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-32 mm

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
liczba części	21

rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Opakowanie	kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
długość	340 mm
szerokość	180 mm
wysokość	58 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe