

**Komplet nasadek 6-kątnych z powłoką TiN, czworokąt, 1/2 cala 9-elem.****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	639406
GTIN	4000896193530
Klasa artykułu	630

Opis**Wykonanie:**

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Z ostrzami z powłoką TiN dla doskonałej przyczepności i odporności na ścieranie.

Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 – M24.

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

w dostawie::

nasadki wkrętakowe: 9 szt. nr 643233 rozm. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

przechowywane w: Smartcase z funkcją ustawiania

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	5-17 mm
długość	185 mm
szerokość	153 mm
wysokość	52 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 12 mm	643233 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 6 mm	643233 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 5 mm	643233 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 7 mm	643233 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 14 mm	643233 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 8 mm	643233 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 17 mm	643233 17
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 calaPowłoka TiN sześciokąt 10 mm	643233 10