



## Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 77,7mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
- Możliwa obróbka 5 boków.
- Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
- Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej  $\varnothing$  mocowania.

#### Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.

### Opis techniczny

H	45,5 mm
H <sub>1</sub>	37,6 mm
D <sub>2</sub> najmniejsza $\varnothing$ mocowania	29,3 mm
siła mocowania	44,5 kN
$\varnothing$ zewn. D <sub>1</sub>	77,7 mm
$\varnothing$ D <sub>4</sub>	M 6/92,5

Ø D <sub>3</sub>	M 16
Ø zewn. D	107,5 mm
maks. moment dokręcania	280 Nm
maks. odcinek napinania	0,38 mm
Tolerancja Ø zewn.	h9
Rodzaj produktu	Trzpień mocujący