



Napinacze dwuklinowe, gwint M: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370010 M4
GTIN	4046368805006
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **Aluminiowy profil ze stalowym klinem zawiera śrubę.**
- **Mocowanie wielopunktowe, oszczędność miejsca.**

Zastosowanie:

Przeznaczony szczególnie do mocowania okrągłych i płaskich części.

długość L: 15,9 mm
 szerokość B: 12,3 mm
 wysokość H: 14,5 mm
 B₁: 10,4 mm
 H₁: 12,7 mm
 B₂: 12,7 mm

Opis techniczny

B ₁	10,4 mm
gwint M	M4
wysokość H ₂	5,6 mm
pasuje do szerokości klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokształnym	3 mm
B ₂	12,7 mm

siła mocowania	2,2 kN
maks. rozprężenie	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
maks. moment dokręcania	3,4 N·m
długość L	15,9 mm
wysokość H	14,5 mm
szerokość B	12,3 mm