



Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 12,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
- Możliwa obróbka 5 boków.
- Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
- Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej \varnothing mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.

\varnothing zewn. D: 29,72 h9 mm

D₂ najmniejsza \varnothing mocowania: 7,2 mm

\varnothing D₃: M 4

\varnothing D₄: M 3/21

H: 21,8 mm

H₁: 16 mm

Opis techniczny

D ₂ najmniejsza \varnothing mocowania	7,2 mm
siła mocowania	4,2 kN

H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Ø zewn. D	29,72 h9 mm
Ø zewn. D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
maks. moment dokręcania	5 N·m
maks. odcinek napinania	0,25 mm