



## Mimośrodowe klamry zaciskowe, gwint M: M6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370005 M6
GTIN	4046368502066
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- **Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.**
- **Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**

6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.

#### w dostawie::

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

#### wskazówka:

W przypadku zacisku M 10 wymagane są klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!  
gwint M: M6

SW podkładki sześciokątnej: 16 mm

SW<sub>1</sub> podkładki z sześciokątem wewnętrznym: 4 mm

wielkość mimośrodu S<sub>i</sub>: 1,3 mm

wymiar A: 7,8 mm

wysokość tarczy H: 4,8 mm

### Opis techniczny

długość gwintu L	12 mm
wymiar A	7,8 mm
wysokość tarczy H	4,8 mm
siła mocowania	3,4 kN
SW podkładki sześciokątnej	16 mm

gwint M	M6
wielkość mimośrodów $S_1$	1,3 mm
SW <sub>1</sub> podkładki z sześciokątem wewnętrznym	4 mm
maks. moment dokręcania	8,5 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu