



Napinacze dwuklinowe, gwint M: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370010 M8
GTIN	4046368810000
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **Aluminiowy profil ze stalowym klinem zawiera śrubę.**
- **Mocowanie wielopunktowe, oszczędność miejsca.**

Zastosowanie:

Przeznaczony szczególnie do mocowania okrągłych i płaskich części.

długość L: 31,7 mm
szerokość B: 24,8 mm
wysokość H: 25,9 mm
B₁: 20,8 mm
H₁: 25,4 mm
B₂: 25,4 mm

Opis techniczny

H ₁	25,4 mm
pasuje do szerokości klucza do rub z łbem walcowym o gnieździe szeciokształnym	6 mm
wysokość H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
siła mocowania	8,9 kN

B ₁	20,8 mm
gwint M	M8
maks. rozprężenie	26,9 mm
maks. moment dokręcania	14,5 N·m
długość L	31,7 mm
wysokość H	25,9 mm
szerokość B	24,8 mm