



Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 51,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
- Możliwa obróbka 5 boków.
- Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
- Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej \varnothing mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.

\varnothing zewn. D: 75,5 h9 mm

D₂ najmniejsza \varnothing mocowania: 29,3 mm

\varnothing D₃: M 16

\varnothing D₄: M 5/63,9

H: 39,6 mm

H₁: 31,8 mm

Opis techniczny

D ₂ najmniejsza \varnothing mocowania	29,3 mm
H ₁	31,8 mm

Ø zewn. D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm
siła mocowania	44,5 kN
Ø zewn. D	75,5 h9 mm
maks. moment dokręcania	280 N·m
maks. odcinek napinania	0,38 mm