



Klamra zaciskowa Pitbull tępa, gwint M: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370030 M4
GTIN	4046368560301
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą szcześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

Stępione brzegi do prac ogólnych.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

B_{H9} : 12,7 mm

H: 9,9 mm

B_1 : 5,1 mm

H_1 : 4,8 mm

wysokość H_2 : 2,6 mm

szerokość zacisku: 12,7 mm

Opis techniczny

odcinek zaciskania	0,4 mm
materiał	stal

szerokość zacisku	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
siła mocowania	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm
gwint M	M 4
H	9,9 mm
wysokość H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
maks. moment dokręcania	5,6 N·m