




## Klamra zaciskowa Pitbull krawędziowa, gwint M: M6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370025 M6
GTIN	4046368560509
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą sześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

**Krawędź zacisku pomiarowego** do półwyrobów.

#### Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

$B_{H9}$ : 19,05 mm

H: 14,48 mm

$B_1$ : 7,6 mm

$H_1$ : 7,2 mm

wysokość  $H_2$ : 3,8 mm

szerokość zacisku: 19,1 mm

### Opis techniczny

szerokość zacisku	19,1 mm
siła mocowania	16 kN

gwint M	M 6
odcinek zaciskania	0,6 mm
B <sub>1</sub>	7,6 mm
H <sub>1</sub>	7,2 mm
B <sub>H9</sub>	19,05 mm
materiał	stal
wysokość H <sub>2</sub>	3,8 mm
H	14,48 mm
maks. moment dokręcania	22,5 N·m