



## Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 27mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370015 27
GTIN	4046368382002
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
- Możliwa obróbka 5 boków.
- Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
- Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej  $\varnothing$  mocowania.

#### Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.

### Opis techniczny

$\varnothing D_3$	M 10
$D_2$ najmniejsza $\varnothing$ mocowania	18 mm
siła mocowania	20 kN
$H_1$	22,2 mm
H	28,6 mm
$\varnothing$ zewn. $D_1$	27 mm

Ø zewn. D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
maks. moment dokręcania	60 Nm
maks. odcinek napinania	0,38 mm
Tolerancja Ø zewn.	h9
Rodzaj produktu	Trzpień mocujący