



## Mimośrodowe klamry zaciskowe, gwint M: M8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370005 M8
GTIN	4046368502080
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- **Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.**
- **Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**

6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.

#### w dostawie::

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

#### wskazówka:

W przypadku zacisku M 10 wymagane są klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!  
gwint M: M8

SW podkładki sześciokątnej: 20 mm

SW<sub>1</sub> podkładki z sześciokątem wewnętrznym: 5 mm

wielkość mimośrodu S<sub>i</sub>: 1 mm

wymiar A: 10,2 mm

wysokość tarczy H: 4,8 mm

### Opis techniczny

siła mocowania	3,6 kN
gwint M	M8
SW podkładki sześciokątnej	20 mm
długość gwintu L	16 mm
wysokość tarczy H	4,8 mm

SW <sub>1</sub> podkładki z sześciokątem wewnętrznym	5 mm
wielkość mimośrodów S <sub>1</sub>	1 mm
wymiar A	10,2 mm
maks. moment dokręcania	11,3 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu