



Napinacze dwuklinowe, gwint M: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370010 M12
GTIN	4046368815005
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **Aluminiowy profil ze stalowym klinem zawiera śrubę.**
- **Mocowanie wielopunktowe, oszczędność miejsca.**

Zastosowanie:

Przeznaczony szczególnie do mocowania okrągłych i płaskich części.

długość L: 47,6 mm
 szerokość B: 37,3 mm
 wysokość H: 38,6 mm
 B₁: 30,8 mm
 H₁: 38,1 mm
 B₂: 38,1 mm

Opis techniczny

siła mocowania	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
gwint M	M12
maks. rozprężenie	39,9 mm
H ₁	38,1 mm

wysokość H ₂	19 mm
pasuje do szerokości klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokształnym	10 mm
maks. moment dokręcania	38,4 N·m
długość L	47,6 mm
wysokość H	38,6 mm
szerokość B	37,3 mm