

**Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 14,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Klasa artykułu	37M

Opis**Wykonanie:**

- Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
- Możliwa obróbka 5 boków.
- Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
- Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej \varnothing mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.

\varnothing zewn. D: 31,5 h9 mm

D₂ najmniejsza \varnothing mocowania: 12,2 mm

\varnothing D₃: M 6

\varnothing D₄: M 3/23,1

H: 24,9 mm

H₁: 19 mm

Opis techniczny

D ₂ najmniejsza \varnothing mocowania	12,2 mm
\varnothing zewn. D ₁	14,2 mm

siła mocowania	8,5 kN
H	24,9 mm
Ø zewn. D	31,5 h9 mm
Ø D ₄	M 3/23,1
H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
maks. moment dokręcania	17 N·m
maks. odcinek napinania	0,33 mm