




## Klamra zaciskowa Pitbull tępa, gwint M: M6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370030 M6
GTIN	4046368560608
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą szcześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

**Stępione brzegi** do prac ogólnych.

#### Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

$B_{H9}$ : 19,05 mm

H: 14,48 mm

$B_1$ : 7,6 mm

$H_1$ : 7,2 mm

wysokość  $H_2$ : 3,8 mm

szerokość zacisku: 19,1 mm

### Opis techniczny

wysokość $H_2$	3,8 mm
H	14,48 mm

odcinek zaciskania	0,6 mm
siła mocowania	16 kN
$B_{H9}$	19,05 mm
$H_1$	7,2 mm
materiał	stal
$B_1$	7,6 mm
szerokość zacisku	19,1 mm
gwint M	M 6
maks. moment dokręcania	22,5 N·m