



## Wachlarzowe tarcze ściernie X-LOCK long life ZA poprzecznie, Ø 125 mm, Ziarnistość: 120



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	565279 120
GTIN	4062406162566
Klasa artykułu	51M

### Opis

#### Wykonanie:

- Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

**long life** – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Szybka, beznarzędziowa wymiana ściernic dzięki systemowi X-LOCK.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

#### wskazówka:

Wachlarzowe tarcze ściernie X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne  
Ø otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

opis kształtu	skośne
Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	120
Ø tarczy	125 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s