

3M**Ściernice do obróbki zgrubnej Silver, Ø tarczy x szerokość tarczy: 115X7mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Ściernica do obróbki zgrubnej **Silver** z dodatkiem **ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie** zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość. Do **INOX i stali**.

Zastosowanie:

Nadaje się do szlifowania ubytkowego i ciężkich prac oddzielających.

Specyfikacja:

A36P-BF.

Opis techniczny

grubość tarczy	7 mm
Ø tarczy	115 mm
Ø otworu	22,23 mm
Seria	SILVER
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Ściernice do obróbki zgrubnej

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		