

3M**Ściernice do obróbki zgrubnej Silver, Ø tarczy×szerokość tarczy: 178X7 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy

560453 178X7

GTIN

4054596444041

Klasa artykułu

53M

Opis

Wykonanie:

Ściernica do obróbki zgrubnej **Silver** z dodatkiem **ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie** zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość. Do **INOX i stali**.

Zastosowanie:

Nadaje się do szlifowania ubytkowego i ciężkich prac oddzielających.

Specyfikacja:

A36P-BF.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu

22,23 mm

Ø tarczy	178 mm
grubość tarczy	7 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s