

3M**Ściernice do obróbki zgrubnej Silver, Ø tarczy x szerokość tarczy: 125X7mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 560453 125X7 |
| GTIN | 4054596443884 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis

Wykonanie:

Ściernica do obróbki zgrubnej **Silver** z dodatkiem **ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie** zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość. Do **INOX i stali**.

Zastosowanie:

Nadaje się do szlifowania ubytkowego i ciężkich prac oddzielających.

Specyfikacja:

A36P-BF.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Ø otworu | 22,23 mm |
| grubość tarczy | 7 mm |
| Ø tarczy | 125 mm |
| Seria | SILVER |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczne |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| zoptymalizowane dla materiału | stal |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
| Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|---|----------------------|----------------|---------|
| Stal < 900 N/mm ² | nadają się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadają się | | |
| Stal < 55 HRC | nadają się | | |
| Stal < 60 HRC | nadają się | | |
| Stal < 67 HRC | nadają się | | |
| INOX | nadają się | | |
| Ti | nadają się | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadają się warunkowo | | |
| tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | nadają się warunkowo | | |
| suchy | nadają się | | |