

Garant**Moduły z uchwytami narzędziowymi, szerokość 627 mm, do uchwytów narzędziowych typu: C8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970130 C8
GTIN	4062406162672
Klasa artykułu	91L

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Możliwy montaż pod **kątem nachylenia 0°/20°/45°**.

Pasuje do :**Szerokość 452 mm:**

Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 452/A; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 452; stojak nasadowy nr 970505 rozm. 0.

Szerokość 627 mm:

Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A; 627/B; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 627; szafy pionowe nr 942002; 942004 i nr 971605; 971625.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

głębokość: 150 mm

wys. boków ramy: 37 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 6

odstęp osiowy A: 108 mm

Opis techniczny

wys. boków ramy	37 mm
odstęp osiowy A	108 mm
do uchwytów narzędziowych typu	C8
liczba uchwytów narzędziowych	6
głębokość	150 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 627 mm
Rodzaj produktu	System nośny do wózków transportowych CNC