

Garant

Wózek transportowy CNC z kółkami gumowymi pełnymi, szerokość użytkowa: 452mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970046 452
GTIN	4062406163112
Klasa artykułu	91L

Opis**Wykonanie:**

Podwozie i konstrukcja z blachy stalowej ściany boczne perforowane co 25 mm, do montażu szyn do podwieszania i modułów narzędziowych. Po 2 łożyskowane kulkowo kółka stałe z hamulcem i kółka skrętne (160 mm) oraz 4 duże uchwyty do pchania zapewniają bezpieczną obsługę z każdej strony. Półka z blachy stalowej (dł.xszer.xgłęb. 150x452x30 mm).

w dostawie::

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kółkami gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Podwozie i ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Opis techniczny

liczba szyn do podwieszania (z każdej strony)	2
szerokość podstawy	500 mm
wysokość	1200 mm
szerokość użytkowa	452 mm
głębokość podstawy	800 mm
głębokość	800 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba modułów narzędziowych (z każdej strony)	4
Nośność maksymalna	400 kg
Ø koła	160 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC

Akcesoria

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK100	970125 HSK100
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI30	970125 VDI30
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT szerokość 452 mm	970110 452
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK50	970125 HSK50
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C5	970125 C5
	970125 HSK63

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK63

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C8

970125 C8

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK40

970125 SK40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK30

970125 SK30

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK50

970125 SK50

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK40

970125 HSK40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK80

970125 HSK80

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI20

970125 VDI20

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu 0

970125 0

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI40

970125 VDI40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C6

970125 C6

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C4

970125 C4