

**Garant**

**Wózek transportowy z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa mm/  
model: 627/B**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Klasa artykułu	91L

**Opis****Wykonanie:**

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (Ø 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwyty do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

**w dostawie::**

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i kółkami poliuretanowymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

**Opis techniczny**

głębokość	1100 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba modułów narzędziowych (1 poziom)	7

szerokość użytkowa	627 mm
Nośność maksymalna	400 kg
materiał kółka	Poliuretan
szerokość	675 mm
liczba szyn nośnych (1 poziom)	4
Ø koła	160 mm
wysokość	925 mm
szerokość podstawy	675 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość podstawy	1100 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC

## Akcesoria

Półki z pokrywą do wózków transportowych szerokość 627 mm	970175 627
Półki do wózków transportowych szerokość 627 mm	970170 627