

**Szyny Multifix z uchwytem podstawowym Vario, szerokość: 1440 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955340 1440
GTIN	4062406163242
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Z uchwytem GARANT Vario nr 955835 można zamontować szynę w żądanym miejscu pod kątem w zakresie 0–45° (z ustalonymi położeniami). Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe oraz modulem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 940). Nośność szyny Multifix można zwiększyć przez założenie następných uchwytów podstawowych Vario, nr 955835 każdorazowo o 10 kg (maks. o 50 kg).

Pasuje do :

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

w dostawie::

W komplecie dwa uchwyty podstawowe Vario nr 955835.

wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 90 mm

szerokość: 1440 mm

szerokość użytkowa: 1434 mm

nośność: 20 kg

masa: 3 kg

Opis techniczny

wysokość	90 mm
szerokość użytkowa	1434 mm

szerokość	1440 mm
nośność	20 kg
masa	3 kg
izolacja elektryczna	EGB/ESD

Akcesoria

Multifix pasują do typu 1500	928201 1500
Uchwyty podstawowe Vario typ 1	955835 1