


Garant**Ścianki działowe jednostronne (1 słupek pionowy i 3 ściany perforow.) jednostronne, szerokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955431 1000
GTIN	4062406163297
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Słupki pionowe (rura stalowa 40×40×2 mm) z kompensacją i **szczelinami do zawieszania** na **ścianie przedniej i tylnej**, do zawieszania półek itp. Tulejki gwintowane na wewnętrznej powierzchni słupków pionowych do montażu (przez przykręcanie) ścianek perforowanych nr 928070; 928071.

Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm, do mocowania akcesoriów ścianki perforowanej oraz uchwytów i haków Easyfix.

Zastosowanie:

Do podziału pomieszczeń, zasłonięcia oraz przejrzystego rozmieszczania narzędzi.

Powłoka lakiernicza:

Ścianki perforowane w kolorze szary jasny RAL 7035, słupki w kolorze szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2125 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 660 mm

maksymalne obciążenie pola: 200 kg

masa: 25 kg

Opis techniczny

masa	25 kg
głębokość	660 mm
maksymalne obciążenie pola	200 kg
szerokość	1000 mm
wysokość	2125 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianka działowa z blachy perforowanej