

Garant

Ścianki działowe (2 słupki pionowe i 3 ściany perforowane), jednostronne, szerokość: 1500mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955430 1500
GTIN	4062406163280
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Słupki pionowe (rura stalowa 60×40×2 mm) z kompensacją i **szczelinami do zawieszania** na **ścianie przedniej i tylnej**, do zawieszania półek itp. Tulejki gwintowane na wewnętrznej powierzchni słupków pionowych do montażu (przez przykręcanie) ścianek perforowanych nr 928070; 928071.

Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm, do mocowania akcesoriów ścianki perforowanej oraz uchwytów i haków Easyfix.

Zastosowanie:

Do podziału pomieszczeń, zasłonięcia oraz przejrzystego rozmieszczania narzędzi.

Powłoka lakiernicza:

Ścianki perforowane w kolorze szary jasny RAL 7035, słupki w kolorze szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

Opis techniczny

głębokość	660 mm
wysokość	2125 mm

maksymalne obciążenie pola	200 kg
masa	41 kg
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
szerokość	1500 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stojaki do ścianek perforowanych