

Garant GRIDLINE

## Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: SK30



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971301 SK30
GTIN	4062406163648
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### UWAGA: Możliwy wybór koloru

#### Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

#### w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

#### wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 20  
Szyby mocujące: 9 para

## Opis techniczny

głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
liczba uchwytów narzędziowych	180
masa	146 kg
odstęp osiowy A	72 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
liczba poprzeczek	9
Szyby mocujące	9 para
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu SK30

971570 SK30

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ SK30

947390 SK30