

Garant GRIDLINE

Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK100**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 971301 HSK100 |
| GTIN | 4062406163785 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 40
 głębokość w G: 20
 Szyny mocujące: 9 para

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--|
| głębokość | 500 mm |
| szerokość | 1000 mm |
| liczba uchwytów narzędziowych | 63 |
| masa | 146 kg |
| wysokość | 2000 mm |
| odstęp osiowy A | 116 mm |
| szerokość w G | 40 |
| głębokość w G | 20 |
| liczba poprzeczek | 9 |
| Szyny mocujące | 9 para |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy | szafki podstawowe |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne |
| Rodzaj produktu | Szafy CNC |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|--|-------------|

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu HSK100

971570 HSK100

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ HSK100

947390 HSK100

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20