

Garant GRIDLINE

**Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: VDI30****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 971301 VDI30  |
| GTIN             | 4062406163686 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

**w dostawie::**

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 20  
Szyby mocujące: 9 para

## Opis techniczny

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| liczba uchwytów narzędziowych     | 171   |
| masa                              | 146 kg  |
| głębokość                         | 500 mm  |
| odstęp osiowy A                   | 71 mm   |
| wysokość                          | 2000 mm   |
| szerokość                         | 1000 mm   |
| głębokość w G                     | 20  |
| szerokość w G                     | 40  |
| liczba poprzeczek                 | 9   |
| Szyby mocujące                    | 9 para  |
| Grubość materiału                 | 0,9 mm  |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg   |
| Kąt rozwarcia drzwi               | 250 stopni  |
| Regulacja wysokości co            | 25 mm   |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka  |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy                         | szafki podstawowe   |
| Fronty szafek                     | drzwi skrzydłowe, pełne   |
| Rodzaj produktu                   | Szafy CNC   |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Wkładki z tworzywa sztucznego Typ VDI30 | 947390 VDI30 |
|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11   | 914226 GP11  |
| Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm            | 940501 2000  |
| Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20                                 | 971525 20    |
| Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu VDI30 | 971570 VDI30 |