

Garant GRIDLINE

**Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971301 SK40
GTIN	4062406163655
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

**w dostawie::**

Szafa z szynami mocującymi nr 951525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 20  
 Szyny mocujące: 9 para

## Opis techniczny

masa	146 kg
liczba uchwytów narzędziowych	135
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
odstęp osiowy A	75 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Szyny mocujące	9 para
liczba poprzeczek	9
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC

## Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ SK40	947390 SK40
	971525 20

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu SK40

971570 SK40

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000