

Garant GRIDLINE

## Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: C5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971301 C5
GTIN	4062406163716
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### UWAGA: Możliwy wybór koloru

#### Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

#### w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

#### wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 20  
Szyby mocujące: 9 para

## Opis techniczny

masa	146 kg
liczba uchwytów narzędziowych	81
głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
szerokość	1000 mm
odstęp osiowy A	97 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	20
liczba poprzeczek	9
Szyby mocujące	9 para
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC

## Akcesoria

971570 C5

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród  
o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu C5

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ C5

947390 C5

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami  
skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy  
o głębokości w G 20

971525 20